

Montare pe flansa CRFNG-50

Numar piesa: 161848

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	50
Pozitie de instalare	orice
Conform cu standardul	ISO 15552 (anterior si VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	526 g
Material fixare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat