


Cablu priză KMPPE-B-5

Numar piesa: 161878

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	DIN 47100
Denumirea liniei	cu accesorii
Frecventa de conectare	500
Greutate produs	459 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M16x0,75 conform EN 61076-2-106
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	capat deschis
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	8
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	8
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	5 A
Rezistenta la supratensiune	0.6 kV
Ecranare	da
Lungime cablu	5 m
Proprietate cablu	Standard
Conditii de testare cablu	Conditii de testare la cerere
Diametrul cablului	6.8 mm
Ansamblu cablu	8 x 0,25 mm ²
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.25 mm ²
Capete de conductori	taietura neteda
Tip de protectie	IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	-30 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...70 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	1
Material manta de cablu	PVC
Culoare manta de cablu	gri
Material carcasa	PA
Material dispozitiv de blocare cu surub	PA