

Cilindru plat DZF-1 5/8"-A-P-A

Numar piesa: 162976

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	0.04 țol...13 țol
Ø piston	1 5/8"
Filet tijă piston	1/2-20 UNF-2A
Unghi de rotație max. a tijei de piston +/-	0.6 grd
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Mod de functionare	cu dubla actiune
Siguranta la rasucire/ghidaj	Piston oval
Presiune de lucru	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Energia de impact in pozitii de capat	0.38 ft-lbf
Forța teoretică la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	633 N
Forța teoretică la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	754 N
Masa mobilă la cursa de 0 mm	12 g
Supraincarcare masa mobilă pentru fiecare cursa de 10 mm	22 g
Greutate suplimentară pe cursa de 10 mm	16 g
Greutate de bază la o cursa de 0 mm	480 g
Conexiune pneumatică	1/8 NPT
Material capac	Aluminiu turnat sub presiune
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material garnitura de piston	NBR
Material tijă de piston	otel aliaj înalt