

Unitate de blocare DADL-EL-Q11-32

Numar piesa: 1631139

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	32
Domeniu de reglaj unghi de pivotare	55 grd...200 grd
Structura constructiva	Piston Tija de piston
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.5 MPa...0.8 MPa 5 bar...8 bar 72.5 psi...116 psi
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	600 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere si bucsa de centrare
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	Aluminiu anodizat
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material carcasa	Aluminiu anodizat dur
Material capac carcasa	Aluminiu anodizat
Material rulment	Material plastic
Material saiba	Aluminiu anodizat
Material suruburi	Otel galvanizat
Mod de functionare	cu simpla actiune cu tragere