

## Conector rapid tip T CRQST-1/4-10

Numar piesa: 164205

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Standard                                                                    |
| Latimea nominala                                        | 5.9 mm                                                                      |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                                       |
| Design                                                  | In forma de T                                                               |
| Unitate de ambalare                                     | 1                                                                           |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull                                                        |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C                                             |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata) |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                          |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 4 - Mediu coroziv deosebit de puternic                                      |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Siguranta alimentara                                    | vedeti informatii detaliate despre material                                 |
| Temperatura ambianta                                    | -15 °C...120 °C                                                             |
| Greutate produs                                         | 56 g                                                                        |
| Numar iesiri                                            | 2                                                                           |
| Numar cabluri de alimentare                             | 1                                                                           |
| Cabluri utilizabile                                     | PFAN                                                                        |
| Tipul de montare                                        | Hexagon extern SW17                                                         |
| Conector pneumatic 1                                    | Filet exterior R1/4                                                         |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru furtun cu Ø exterior 10 mm                                           |
| Material pivot de insurubare                            | otel inoxidabil aliaj inalt                                                 |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                                |
| Material carcasa                                        | otel inoxidabil inalt aliat                                                 |
| Material inel detasabil                                 | otel inoxidabil aliaj inalt                                                 |
| Material garnitura furtun                               | FPM                                                                         |
| Material segment de prindere a furtunului               | otel inoxidabil aliaj inalt                                                 |
| Material strebe                                         | otel inoxidabil din aliaj de inalta calitate                                |