

Priza unghiulara PEV-1/4-WD-LED-230

Numar piesa: 164275

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 175301-803
Afisajul starii de comutare	LED galben Led verde
Tipul de montare	insurubat fix
Iesire cablu	inclinat
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Schema de conectare, forma A conform EN 175301-803
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Surub central M3
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Borna cu surub
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	5
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	5
Domeniu de tensiune de lucru CC	140 V...180 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	150 V...230 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	8 A
Presetupa	Pg11
Diametrul admisibil al cablului	4.5 mm...11 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.25 mm²...1.5 mm²
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	Nota de reducere a tensiunii
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS

Caracteristica	Valoare
Material carcasa	ranforsat cu PA6
Culoarea carcasei	transparent
Material contacte de cuplare	Alama nichelat placat cu staniu