


Cilindru plat EZH-5/20-25-B

Numar piesa: 164993

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	25 mm
Ø piston	12 mm diametru echivalent
Amortizare	fara amortizare
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Structura constructiva	Piston tija de piston dreptunghiulara
Detectarea pozitiei	fara
Siguranta la rasucire/ghidaj	tija de piston dreptunghiulara
Presiune de lucru	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	52 N
Fora teoretica min. de revenire a arcului	8 N
Fora maxima teoretica de revenire a arcului	10.6 N
Greutate produs	108 g
Tipul de montare	cu orificiu transversal
Conexiune pneumatica	Niplu de conectare PK-3
Material capac	Aluminiu
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu
Material tija de piston	Otel nichelat