

Maner comutare DASI-Q11-16-A-SL

Numar piesa: 1692969

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	16
Design	pentru canelura T
pentru Ø piston	Ø16
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	2.5 g
Tipul de montare	fixat in fanta T cu stift filetat cu filet interior
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material suruburi	Otel galvanizat