


Mini-sanie SLF-10-50-P-A

Numar piesa: 170510

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	50 mm
Intervalul reglabil al pozitiei finale/lungime	5 mm
Ø piston	10 mm
Modul de functionare a unitatii de actionare	Jug
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj colivie cu bile
Structura constructiva	Jug Piston Tija de piston Ghidaj colivie cu bile Sanie
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Presiune de lucru	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Energia de impact in pozitii de capat	0.05 Nm
Forta max. Fy	190 N
Forta max. Fz	190 N
Moment max. Mx	1.4 Nm
Max. Moment My	1.4 Nm
Moment max. Mz	0.5 Nm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	40 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	47 N
Masa in miscare	79 g
Greutate produs	227 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	227 g

Caracteristica	Valoare
Racorduri alternative	vezi desenul produsului
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Aliaj de aluminiu forjat
Material garnituri	HNBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat
Material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt