

Regulator presiune electric PREL-90-HP3-V1-V-20CFX-S1-4

Numar piesa: 1709135

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	90
Dimensiunea nominala DN	24
Seria	L
Pozitie de instalare	vertical
Tip de actionare	electric
Structura constructiva	regulator de presiune reglabil electric
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara
Presiune de lucru	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...20 bar
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Gama de semnal, iesire analogica	0 - 10 V
Gama de semnal, intrare analogica	0 - 10 V
Valori tinta/reale	Tipul de tensiune 0 - 10 V
Autorizare	Certificarea testului de tip pentru echipamente speciale
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	5 °C...50 °C
Temperatura ambianta	5 °C...50 °C
Greutate produs	6100 g
Conexiune electrica IN	Stecker, M12, 5 pini, codificare A
Conexiune electrica OUT	Stecker, M12, 5 pini, codificat A
Tipul de montare	la grup de preparare cu accesorii optional:
Conector pneumatic 1	G1
Conector pneumatic 11	G1/4

Caracteristica	Valoare
Conexiune pneumatica 2	G1
Conector pneumatic 22	G1/4
Conector pneumatic 3	G1
Conexiune pneumatica 82	G3/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac de jos	Aluminiu, anodizat
Material arc	Otel de arcuri
Material carcasa	Aluminiu, anodizat