


# Regulator presiune LR-3/8-D-O-MIDI-NPT

Numar piesa: 173657

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Dimensiune                                  | Midi   |
| Seria                                       | D  |
| Presiune de lucru                           | 1.6 MPa<br>16 bar  |
| Domeniu de reglare a presiunii              | 0.5 bar...12 bar   |
| Histerezis max. de presiune                 | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                     |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Clasa de puritate a aerului la iesire       | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Temperatura medie                           | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura ambianta                        | -10 °C...60 °C   |
| Conector pneumatic 1                        | 3/8 NPT  |
| Conexiune pneumatica 2                      | 3/8 NPT  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |