

Regulator presiune LR-1/2-D-MIDI-NPT

Numar piesa: 173660

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Midi
Seria	D
Pozitie de instalare	orice
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta
Presiune de lucru	1.6 MPa 16 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...12 bar
Histerezis max. de presiune	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	3500 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	720 g
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal Instalarea liniei cu coltar de sustinere optional:
Conector pneumatic 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/2 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune