


Regulator presiune LR-1-D-O-MAXI-NPT

Numar piesa: 173673

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Maxi
Seria	D
Pozitie de instalare	orice
Funcția de regulator	Presiune de iesire constanta
Presiune de lucru	1.6 MPa 16 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...12 bar
Histerezis max. de presiune	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	11500 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	700 g
Tipul de montare	optional: Instalarea panoului frontal Instalarea liniei
Conector pneumatic 1	1 NPT
Conexiune pneumatica 2	1 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune