

# Lubrificator LOE-3/8-D-MINI-NPT

Numar piesa: 173822

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cantitatea max. de umplere cu ulei                   | 45 cm <sup>3</sup>                                           |
| Protectie pahar                                      | Cos metalic de protectie                                     |
| Presiune de lucru                                    | 1.6 MPa<br>16 bar<br>232 psi                                 |
| Debit minim pentru functia de lubrifiere             | 3 l/min                                                      |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 2700 l/min                                                   |
| Mediu de operare                                     | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda          | Functionarea cu ulei nu este posibila                        |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura de depozitare                            | -10 °C...60 °C                                               |
| Clasa de puritate a aerului la iesire                | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gaze inerte |
| Temperatura medie                                    | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambianta                                 | -10 °C...60 °C                                               |
| Greutate produs                                      | 270 g                                                        |
| Tipul de montare                                     | cu accesorii                                                 |
| Conector pneumatic 1                                 | 3/8 NPT                                                      |
| Conexiune pneumatica 2                               | 3/8 NPT                                                      |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                 |
| Material carcasa                                     | PC                                                           |