

Lubrificator LOE-1-D-MAXI-NPT

Numar piesa: 173827

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cantitatea max. de umplere cu ulei	190 cm ³
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Presiune de lucru	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Debit minim pentru functia de lubrifiere	10 l/min
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	9000 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1200 g
Tipul de montare	cu accesorii
Conector pneumatic 1	1 NPT
Conexiune pneumatica 2	1 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PC