

# Cablu priză KMEB-2-24-2,5-LED

Numar piesa: 174844

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Indicatorul pozitiei de comutare                   | LED                                                                  |
| Tipul de montare                                   | pe ventil electromagnetic cu surub central M2,5                      |
| Pozitie de instalare                               | orice                                                                |
| Greutate produs                                    | 200 g                                                                |
| Conector electric                                  | 4 pini<br>Priza inclinata<br>Formular C<br>conform DIN EN 175301-803 |
| Tensiune nominala de functionare CC                | 24 V                                                                 |
| Conexiune conductor de protectie                   | disponibil                                                           |
| Lungime cablu                                      | 2.5 m                                                                |
| Diametrul cablului                                 | 6.2 mm                                                               |
| Ansamblu cablu                                     | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                             |
| Tip de protectie                                   | IP65<br>conform IEC 60529                                            |
| Temperatura ambianta                               | -20 °C...80 °C                                                       |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform directivei RoHS a UE                                         |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK                                  |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                       |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                                         |
| Material manta de cablu                            | TPE-U (PUR)                                                          |
| Material carcasa                                   | PA<br>POM                                                            |
| Material contacte de cuplare                       | Bronz                                                                |