

Cablu priză KMEB-2-24-5-LED

Numar piesa: 174845

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Indicatorul pozitiei de comutare	LED
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M2,5
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	400 g
Conector electric	4 pini Priza inclinata Formular C conform DIN EN 175301-803
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Conexiune conductor de protectie	disponibil
Lungime cablu	5 m
Diametrul cablului	6.2 mm
Ansamblu cablu	3 x 0,75 mm ²
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Material carcasa	PA POM
Material contacte de cuplare	Bronz