

Cablu priză KMEB-2-230-2,5

Numar piesa: 174846

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	pe ventil electromagnetic cu surub central M2,5
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	200 g
Conector electric	4 pini Priza inclinata Formular C conform DIN EN 175301-803
Tensiunea nominala de functionare CA	230 V
Conexiune conductor de protectie	disponibil
Lungime cablu	2.5 m
Diametrul cablului	6.2 mm
Ansamblu cablu	3 x 0,75 mm ²
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Material carcasa	PA POM
Material contacte de cuplare	Bronz