

Drosel de cale GRLZ-M5-QS-3-LF-C

Numar piesa: 175055

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Droselizare pe alimentare cu supapa de sens
Conector pneumatic 1	QS-3
Conexiune pneumatica 2	M5
Element de reglare	surub cu fanta
Tipul de montare	insurubabil
Debitul nominal normal in directia de strangulare	48 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur	36 l/min...52 l/min
Presiune de lucru	0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Pozitie de instalare	orice
Debit normal in directia de acceleratie 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	80 l/min
Debit normal in sens antiretur 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	60 l/min...90 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	1.5 Nm
Greutate produs	9 g
Material pivot de insurubare	Alama nichelat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material inel detasabil	POM
Material surub de reglare	Alama
Material racord oscilant	Zinc turnat sub presiune

