

Kit fixare SMBR-8-25

Numar piesa: 175096

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	25
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Material profil	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Suport material	POM