


Comutator de presiune PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Numar piesa: 175252

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Variabila masurata	Presiune relativa
Metoda de masurare	Traductor de presiune pneumatic-electric
Presiune de lucru	1 bar...10 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medie	-20 °C...80 °C
Temperatura ambianta	-30 °C...100 °C
Funcția elementului de comutare	Schimbator
Frecventa max. de comutare	3 Hz
Tensiune de iesire de comutare max. AC	250 V
Tensiune de iesire de comutare max. CC	250 V
Curent de iesire max.	4000 mA
Conector electric	4 pini Stecker
Tipul de montare	insurubabil
Pozitie de instalare	orice
Conexiune pneumatica	G1/4
Greutate produs	900 g
Material carcasa	PA66-GF30 Otel galvanizat
Material membrana	NBR
Domeniu de reglare valori de prag	1 bar...10 bar
Tip de protectie	IP65
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L