

Kit montaj ventil CPV10-BS-5/3G-M7

Numar piesa: 176055

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	inchis 5/3
Racord pneumatic de lucru	M7
Presiune de lucru	2.5 bar...10 bar
Latimea nominala	4 mm
Pozitie de instalare	orice
Presiune de spargere	30 bar
Timp de comutare oprit	30 ms
Timp de comutare pornit	20 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Rezistenta la socuri	30 g/11 ms conform EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	23 g
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conexiune pneumatica 2	M7
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune