

Flansa oscilanta SNCB-50-R3

Numar piesa: 176946

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	50
Pe baza standardului	ISO 15552
Variante	Protectie anticorozie ridicata
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...90 °C
Sarcina admisibila maxima	2.5 kN
Greutate produs	228 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	Aluminiu turnat sub presiune cu capac de protectie
Material bolt	otel inoxidabil aliaj inalt
Material rulment	Material plastic
Material saiba	Otel galvanizat
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Material siguranta	Otel cu arc, galvanizat