

Distribuitoare multiplu MPV-E/A08-M8

Numar piesa: 177669

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu sina omega optional:
Greutate produs	100 g
Tehnologie de conectare electrica I/O	M8 3 pini
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Capacitate de transport curent per slot	1 A
Capacitate de transport al curentului	4 A
Tip de protectie	IP65 in stare asamblata conform IEC 60529
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Material carcasa	ranforsat cu PA6
Material priza	Alama