


Distribuitor
CQD-12/15/18/22
Numar piesa: 177717

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	18.6 mm
Pozitie de instalare	orice
Unitate de ambalare	1
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...7 bar
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...15 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura medie	-25 °C...75 °C
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Cuplu de strangere nominal	2.5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 10 %
Numar iesiri	4
Numar cabluri de alimentare	1
Conector pneumatic 1	Filet interior G1/2
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	POM