

**Priza
FBSD-GD-9**
Numar piesa: 18495

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipul de montare	cu piulita olandeza
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	29 g
Conector electric	4 pini Priza dreapta / clema cu surub Forma A M12x1
Domeniu de tensiune de lucru CC	250 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	250 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Presetupa	Pg9
Diametrul admisibil al cablului	8 mm...9.5 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.75 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura ambianta	-40 °C...85 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Culoarea carcasei	negru
Material piulita olandeza	Zinc turnat sub presiune nichelat
Material contacte de cuplare	Bronz Cu strat de acoperire cu bronz alb