

**Priza  
FBSD-GD-13,5**  
Numar piesa: 18496

**FESTO**



**Fisa de date**

| Caracteristica                                     | Valoare                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pe baza standardului                               | EN 61076-2-101<br>EN 61984                                   |
| Tipul de montare                                   | cu piulita olandeza                                          |
| Pozitie de instalare                               | orice                                                        |
| Greutate produs                                    | 40 g                                                         |
| Conector electric                                  | 4 pini<br>Priza dreapta / clema cu surub<br>Forma A<br>M12x1 |
| Domeniu de tensiune de lucru CC                    | 250 V                                                        |
| Domeniu de tensiune de lucru CA                    | 250 V                                                        |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C      | 4 A                                                          |
| Rezistenta la supratensiune                        | 2.5 kV                                                       |
| Presetupa                                          | Pg13,5                                                       |
| Diametrul admisibil al cablului                    | 10 mm...12 mm                                                |
| Sectiune transversala a conectorului               | 0.75 mm <sup>2</sup>                                         |
| Tip de protectie                                   | IP67                                                         |
| Temperatura ambianta                               | -40 °C...85 °C                                               |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind joasa tensiune                 |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice   |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                               |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS                                                 |
| Nivel de poluare                                   | 3                                                            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 1 - stres redus la coroziune                                 |
| Material carcasa                                   | Ranforsat cu PA                                              |
| Culoarea carcasei                                  | negru                                                        |
| Material piulita olandeza                          | Zinc turnat sub presiune<br>nichelat                         |
| Material contacte de cuplare                       | Bronz<br>Cu strat de acoperire cu bronz alb                  |