

Priza
NTSD-WD-9
Numar piesa: 18527

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	cu piulita olandeza
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	30 g
Conector electric	4 pini Priza inclinata Borna cu filet
Domeniu de tensiune de lucru CA	250 V
Capacitate de transport al curentului	16 A
Presetupa	Pg9
Diametrul admisibil al cablului	6 mm...8 mm
Sectiune transversala a conectorului	1.5 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Material carcasa	PBT
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru Alama