

Articulație tip furcă CRSG-M27X2

Numar piesa: 185361

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	M27x2
Pozitie de instalare	orice
Pe baza standardului	ISO 8140
Racord filetat	Filet interior M27x2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	2022.1 g
Material articulatie tip furca	otel inalt aliat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bolt	Otel aliaj inalt
Material piulita	otel inalt aliat
Material siguranta	otel aliaj inalt