

Priza
MSSD-ZBZC
Numar piesa: 185521

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Clasificarea maritima	acces certificat
Tipul de montare	pe ventilul electromagnetic cu surub autofiletant
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	11 g
Conector electric	Priza
Domeniu de tensiune de lucru CC	3 V...36 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Capacitate de transport al curentului	1 A
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.22 mm ² ...0.34 mm ²
Tip de protectie	IP50
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	PA