

Gripper unghiular HGWM-08-EO-G7

Numar piesa: 185694

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	8
Joc unghiular max. al bacului de prindere ax, ay	0.5 grd
Distanta max. dintre bacurile de prindere Sz	0.03 mm
Unghi de deschidere max.	17 grd
Precizie de repetare gripper	0.02 mm
Numar de bacuri de gripper	2
Tip de actionare	pneumatic
Mod de functionare	cu simpla actiune deschis
Funcție gripper	Unghi
Dispozitiv de siguranta a fortei de prindere	fara
Structura constructiva	Plan inclinat
Detectarea pozitiei	fara
Presiune de lucru	2 bar...8 bar
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	4 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	2.7 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	1.2 ms
Medii de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Cuplu de revenire a arcului	0.5 Ncm
Inchidere cuplu total de prindere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	22 Ncm
Momentul de inertie al masei	31.5 kgcm ²
	250 kgcm ²
Fora max. la bacul de prindere Fz static	7 N
Moment max. la bacul de prindere Mx static	20 Ncm
Moment max. la bacul de prindere My static	20 Ncm
Moment max. la bacul de prindere Mz static	20 Ncm
Masa max. per bac de gripper extern	400 g
Greutate produs	14 g
Tipul de montare	cu piulita de blocare

Caracteristica	Valoare
Conexiune pneumatica	M3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material obturator	POM
Material carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
Material bacuri de gripper	otel aliaj inalt