


Grup de preparare aer FRC-1/4-D-MINI-KE-A

Numar piesa: 185830

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 µm
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	Ventil START Regulator de filtru cu manometru Lubrifiant proportional standard Ventil de pornire in siguranta
Cantitate max. de condens	22 cm ³
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.3 MPa...1.2 MPa 3 bar...12 bar 43.5 psi...174 psi
Domeniu de reglare a presiunii	0.25 MPa...1.2 MPa 2.5 bar...12 bar 36.25 psi...174 psi
Histerezis max. de presiune	0.015 MPa 0.15 bar 2.175 psi
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	650 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:-:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1200 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:

Caracteristica	Valoare
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC