



Generator vacuum CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8

Numar piesa: 185871

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametru nominal duza Laval	0.95 mm
Pozitie de instalare	orice
Caracteristicile ejectorului	vid ridicat
Presiune de lucru	2 bar...10 bar
Vacuum max.	85 %
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	0 °C...50 °C
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Greutate produs	114 g
Conector electric	Stecher
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	Placa de racordare
Conector pneumatic 3	Placa de racordare
Racord de vacuum	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune