


# Cilindru oscilant DSM-8-180-P-FF-FW

Numar piesa: 185938

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	8
Unghiul de amortizare	0 grd
Domeniu de reglaj unghi de pivotare	0 grd...180 grd
Unghi de pivotare	0 grd...180 grd
Pozitie de instalare	orice
Reglare fina	-5 grd
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	fara
Presiune de lucru	3.5 bar...8 bar
Frecventa max. de oscilatie la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	3 Hz
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0.35 Nm
Moment de inertie admisibil al masei	0.0013 kgm <sup>2</sup>
Greutate produs	147 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	M3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material arbore de actionare	otel inoxidabil aliaj inalt
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aluminiu anodizat