


Grup de preparare aer FRC-1/2-D-MAXI-KB-A

Numar piesa: 186056

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Maxi
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 µm
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	Modul de ramificare Presostat Regulator de filtru cu manometru Lubrifiant proportional standard
Cantitate max. de condens	80 cm³
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Domeniu de reglare a presiunii	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Histerezis max. de presiune	0.01 MPa 0.1 bar 1.45 psi
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	7500 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	3500 g
Tipul de montare	Instalarea liniei cu accesorii optional:

Caracteristica	Valoare
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC