


Stecher SEA-GS-7

Numar piesa: 18666

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101
Tipul de montare	cu bucsa filetata
Iesire cablu	drept
Greutate produs	17 g
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub si zimti longitudinali
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Borna cu surub
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	4
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...250 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Presetupa	Pg7
Diametrul cablului	3.3 mm...6 mm
Diametrul admisibil al cablului	4 mm...6 mm
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Tip de protectie	IP67
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-40 °C...85 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material carcasa	PBT
Culoarea carcasei	negru

Caracteristica	Valoare
Material dispozitiv de blocare cu surub	PBT
Material garnituri	CR FPM
Material contacte de cuplare	Alama Cu strat de acoperire cu bronz alb