

Stecher
SEA-GS-11-DUO

Numar piesa: 18779

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipul de montare	cu bucsa filetata
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	24 g
Conector electric	4 pini Forma A M12x1 Stecher drept / clema cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	250 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	250 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Presetupa	Pg11
Diametrul admisibil al cablului	2 x 3 mm sau 2 x 5 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.75 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura ambianta	-40 °C...85 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material carcasa	PBT
Culoarea carcasei	negru
Material piulita olandeza	PBT
Material contacte de cuplare	Alama Cu strat de acoperire cu bronz alb