

Bloc racordare CPE14-PRSG-3

Numar piesa: 187824

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numarul max. de pozitii de ventil	3
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	130 g
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere cu sina omega
Conector pneumatic 1	G3/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA