

Actionare liniara SLG-18- -

Numar piesa: 187853

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	100 mm...900 mm
Ø piston	18 mm
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti Amortizor de socuri, caracteristica dura
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Numar max. de pozitii intermediare	4
Principiu de preluare	blocare pozitiva (fanta)
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Variante	cu tragere
Presiune de lucru	1 bar...8 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	153 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	153 N
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	30 g
Racorduri alternative	vezi desenul produsului
Conexiune pneumatica	M5
Material capac	POM
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aluminiu anodizat