

Actionare liniara SLG-8- -

Numar piesa: 187857

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Cursa	100 mm...500 mm
Ø piston	8 mm
Amortizare	inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti Amortizor de socuri, caracteristica dura
Pozitie de instalare	orice
Ghidaj	Ghidaj cu bile de recirculare
Numar max. de pozitii intermediare	4
Principiu de preluare	blocare pozitiva (fanta)
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Variante	cu tragere
Presiune de lucru	2,5 bar...8 bar
Mod de functionare	cu dubla actiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), debit de retur	30 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans	30 N
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	12 g
Racorduri alternative	vezi desenul produsului
Conexiune pneumatica	M3
Material capac	POM
Material garnituri	TPE-U (PU)
Material carcasa	Aluminiu anodizat