

Priza de cablu ASI-SD-PG-M12

Numar piesa: 18789

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	cu piulita olandeza
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	27.6 g
Conector electric	4 pini Priza dreapta Borna cu filet
Domeniu de tensiune de lucru CA	125 V
Capacitate de transport al curentului	3 A
Presetupa	Pg9
Sectiune transversala a conectorului	0.75 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura ambianta	-40 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	negru
Material piulita olandeza	nichelat
Material contacte de cuplare	Bronz