

Priza MSSD-EB-M12-MONO

Numar piesa: 188024

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Indicatorul pozitiei de comutare	LED
Tipul de montare	pe ventil electromagnetice cu surub central M2,5
Greutate produs	13.18 g
Conexiune electrica 1	Priza, conform EN 175301-803, forma C
Conector electric 2	Stecher drept, M12x1, 2 pini, codare A
Domeniu de tensiune de lucru CC	12 V...24 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	12 V...24 V
Capacitate de transport al curentului	0.12 A
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-10 °C...50 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	transparent
Material dispozitiv de blocare cu surub	Otel, nichelat
Material garnituri	HNBR NBR
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru placat cu argint Alama, aurita