


Senzor pozitie SMH-S1-HGPP16

Numar piesa: 189041

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	pentru grippere
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Nota privind materialele	Conform RoHS
Variabila masurata	Pozitia
Principiul de masurare	magnet Hall
Temperatura ambianta	5 °C...60 °C
Rezistenta la scurtcircuit	nu
Rezistenta la suprasarcina	indisponibil
Semnal de iesire	analogic
Protectie la polaritate inversa	nu
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Cablu cu stecher
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M8x1, codificat A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune directie de evacuare	longitudinal
Material contacte de cuplare	Alama, aurita
Lungime cablu	0.5 m
Culoare manta de cablu	gri
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Tipul de montare	insurubat la gripper
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	20 g
Culoarea carcasei	negru
Material carcasa	Rasina epoxidica Alama, nichelata PA POM PUR
Tip de protectie	IP65
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L