

# Suport ventuza vacuum ESH-HA-5-G

Numar piesa: 189201

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	8 mm
Volum	1.862 cm <sup>3</sup>
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Racord de vid, sus
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 5
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	84 g
Tipul de montare	cu piulita de blocare
Fixarea ventuzei	M10
Racord de vacuum	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Suport material	Aluminiu Alama, nichelata POM Otel calit Otel aliaj inalt