

## Suport ventuza vacuum ESH-HCL-3-PK

Numar piesa: 189228

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                          | Valoare                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Compensarea înalțimii suport de ventuza | 20 mm                                                                 |
| Latimea nominala                        | 3 mm                                                                  |
| Volum                                   | 1.383 cm <sup>3</sup>                                                 |
| Pozitie de instalare                    | vertical                                                              |
| Structura constructiva                  | Racord de vid, sus<br>cu compensarea înalțimii                        |
| Atribuirea suportului de ventuza        | Dimensiune 3                                                          |
| Mediu de operare                        | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                        |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK    | 1 - stres redus la coroziune                                          |
| Conformitatea LABS                      | VDMA24364-A1-L                                                        |
| Temperatura ambianta                    | -10 °C...60 °C                                                        |
| Greutate produs                         | 46 g                                                                  |
| Tipul de montare                        | cu piulita de blocare                                                 |
| Fixarea ventuzei                        | M4                                                                    |
| Racord de vacuum                        | PK-4                                                                  |
| Nota privind materialele                | Conform RoHS                                                          |
| Material garnituri                      | NBR<br>Otel                                                           |
| Suport material                         | Aluminiu<br>Alama, nichelata<br>POM<br>Otel calit<br>Otel aliaj inalt |