

## Suport ventuza vacuum ESH-HE-3-G1/8

Numar piesa: 189255

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                       | Valoare                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Latimea nominala                     | 3 mm                                           |
| Volum                                | 0.106 cm <sup>3</sup>                          |
| Pozitie de instalare                 | orice                                          |
| Structura constructiva               | Racord de vid, sus                             |
| Atribuirea suportului de ventuza     | Dimensiune 3                                   |
| Mediu de operare                     | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::]  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune                   |
| Conformitatea LABS                   | VDMA24364-A1-L                                 |
| Temperatura ambianta                 | -10 °C...60 °C                                 |
| Greutate produs                      | 11 g                                           |
| Tipul de montare                     | cu filet exterior<br>prin racordul de vid      |
| Fixarea ventuzei                     | M4                                             |
| Racord de vacuum                     | G1/8                                           |
| Nota privind materialele             | Conform RoHS                                   |
| Material garnituri                   | Aliaj de aluminiu forjat<br>NBR<br>POM<br>Otel |
| Suport material                      | Otel calit                                     |