

# Ventuză vacuum ESS-2-SU

Numar piesa: 189265

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                   | Valoare                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Raza min. a piesei de prelucrat                  | 10 mm                                                       |
| Latimea nominala                                 | 0.6 mm                                                      |
| Diametrul ventuzei                               | 2 mm                                                        |
| Volum de aspiratie                               | 0.002 cm <sup>3</sup>                                       |
| Capacitate de impuls de cadere                   | 4 bar                                                       |
| Pozitie de conectare                             | sus                                                         |
| Pozitie de instalare                             | orice                                                       |
| Atribuirea suportului de ventuza                 | Dimensiune 1                                                |
| Forma de ventuza                                 | rotund plat                                                 |
| Presiune de lucru                                | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Presiunea nominala de functionare                | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Mediu de operare                                 | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::]               |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK             | 1 - stres redus la coroziune                                |
| Conformitatea LABS                               | VDMA24364 zona III                                          |
| Siguranta alimentara                             | vedeti informatii detaliate despre material                 |
| Temperatura ambianta                             | -20 °C...60 °C                                              |
| Fora de mentinere la presiune de lucru nominala  | 0.1 N                                                       |
| Fora transversala la presiunea de lucru nominala | 0.5 N                                                       |
| Greutate produs                                  | 0.1 g                                                       |
| Tipul de montare                                 | prin racordul de vid                                        |
| Racord de vacuum                                 | Diametrul exterior 3 mm                                     |
| Culoare                                          | albastru                                                    |
| Duritate Shore                                   | 60 +/- 5                                                    |
| Material pivot de insurubare                     | Alama, nichelata                                            |
| Nota privind materialele                         | Conform RoHS                                                |
| Material ventuze                                 | PUR                                                         |