


Ventuză vacuum ESS-15-SF

Numar piesa: 189292

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Raza min. a piesei de prelucrat	35 mm
Latimea nominala	2 mm
Diametrul ventuzei	15 mm
Volum de aspiratie	0.208 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 3
Forma de ventuza	rotund plat
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominala de functionare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-10 °C...200 °C
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	8.5 N
Fora transversala la presiunea de lucru nominala	10.5 N
Greutate produs	1.9 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M4
Culoare	gri
Duritate Shore	60 +/- 5
Material pivot de insurubare	Alama, nichelata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	FPM