

Ventuză vacuum ESS-50-SNA

Numar piesa: 189313

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Raza min. a piesei de prelucrat	330 mm
Latimea nominala	3 mm
Diametrul ventuzei	50 mm
Volum de aspiratie	2.387 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Caracteristici speciale	antistatic
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 4
Forma de ventuza	rotund plat
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominala de functionare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Rezistenta la suprafata	200 Ohm
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-10 °C...70 °C
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	105.8 N
Fora transversala la presiunea de lucru nominala	81.5 N
Greutate produs	22 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M6
Culoare	punct alb/negru
Duritate Shore	50 +/- 5
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat, placat cu nichel Alama, nichelata Otel, galvanizat si cromat

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	NBR