

Ventuza vacuum ESS-200-SN

Numar piesa: 189330

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Raza min. a piesei de prelucrat	680 mm
Latimea nominala	10 mm
Diametrul ventuzei	200 mm
Volum de aspiratie	245.454 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Atribuirea suportului de ventuza	Dimensiune 6
Forma de ventuza	rotund plat
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominala de functionare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-10 °C...70 °C
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	1610 N
Fora transversala la presiunea de lucru nominala	850 N
Greutate produs	1198 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	M20x2
Culoare	negru
Duritate Shore	50 +/- 5
Material pivot de insurubare	NBR Otel, nichelat Otel, galvanizat si cromat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	NBR